

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX

Installation



Living full of energy

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX

Beskrivning

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX är ett cementbaserat, flexibelt lim som säkerställer hög vidhäftning mot tryckfast EPS och aluminium i samband med förläggning av klinkers på Roth QuickTemp Compact® system.

Användningsområde

Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX är speciellt utvecklat för användning tillsammans med Roth QuickTemp Compact® system och har därför god vidhäftning både mot tryckfast EPS och aluminium. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX användes både till att fästa systemskivorna mot underlaget och till att limma klinker direkt mot skivan. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX är också ämnat för limning av keramiska plattor till andra underlag där det önskas en hög flexibilitet.

Bruksanvisning

Förarbete underlag: Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Underlaget ska avfettas med ett ammoniakbaserat rengöringsmedel typ Nitor Måla Ammoniak 24,5% i blandningsförhållandet 1:10. Efter rengörning kan fix appliceras tidigast efter ett dygn.

Blandning

Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 6 liter vatten till 25 kilo Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX. Blandningen sker med en långsamt-gående blandningsvisp. Blandningstid ca 2 minuter för att få en klumpfri massa. Låt massan stå i 3 - 5 minuter. Massan kan därefter justeras till önskad konsistens, max vattenspädning är 6,5 liter vatten per 25 kg säck. Användningstiden för utblandad massa är 60 - 90 minuter. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna. Under den kalla årstiden bör säckarna ha ungefärrumstemperatur vid användning, alternativt kan det användas ljummet vatten (max. +30°C).

Användning

Dra ut limmet med tandspackelns släta sida och arbeta ner limmet ordentligt i underlaget. Därefter kammas limmet upp i ett vågformigt mönster med en tandspackel. Tandstorleken väljs med hänsyn till rekommenderad limåtgång i förhållande till plattornas storlek, vid större plattor används större tandning. Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX är normalt diffusionsöppen under 10 - 15 minuter. Hög temperatur och/eller låg relativ fuktighet kan emellertid reducera öppningstiden med flera minuter. Man måste därför hela tiden kontrollera att limmet inte har ythärdat när klinkern läggs. Applicera inte limmet på för stora områden åt gången. Redskap rengöres i vatten.

Torktid (vid +20°C, 50% RF)

Golv monterat med Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX kan normalt beträdas och fogas efter 6 - 8 timmar.

Materialåtgång

Minimum 4 kg Roth QuickTemp Compact® FLEX FIX/m² på var sida av Roth QuickTemp Compact® skivan, beroende på klinkerstorlek.

Lagring

Lagras torrt. Bör användas innan 2 år efter produktionsdatum (står på säcken).

RSK nr. 242 11 12

För ytterligare information se: www.roth-sverige.se

VARNING

30 - 60 % cement

Irriterar huden.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Inandas inte damm.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.

Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Produkten klassas som farligt avfall, men hårdnar vid tillsats av vatten efter få timmar och kan därefter tas hand om som ofarligt byggavfall.

Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

**ROTH SVERIGE AB**

Höjdrodergatan 22

212 39 Malmö

Tel. +46 40534090

E-mail: service@roth-sverige.se

roth-sverige.se